

**Mandrin Weldon, type AD, SA 50 A = 160, Ø serrage D1: 10mm****Données de commande**

N° commande	300355 10
GTIN	4062406243289
Classe d'article	32A

**Description****Exécution:**

Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

Toutes les queues avec finition microsablé. Qualité d'équilibrage G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Utilisation:**

Pour le serrage d'outils avec méplat d'entraînement latéral suivant DIN 1835 B et DIN 6535 HB.

**Accessoire(s):**

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

**Description technique**

Ø ext. D	35 mm
Vis de serrage de rechange 309900	10
Ø serrage D <sub>1</sub>	10 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Support	SA 50 A = 160
Norme	DIN 6359
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 18000 min <sup>-1</sup>

Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises Weldon

---

## Accessoires

Vis de serrage de rechange Pour mandrin avec Ø serrage D1 10 mm	309900 10
---	-----------