

Garant
Mandrin porte-fraise avec arrosage, PSC 50 court, Ø mandrin d1: 22mm

Données de commande

N° commande	308544 22
GTIN	4062406243838
Classe d'article	31C

Description
Exécution:

- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
- Surfaces fonctionnelles du profil intérieur PSC usinées.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises avec rainure transversale.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de la fraise 309860.

Conduit d'arrosage et clé à douilles, voir 309885; 309893.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	22
Ø mandrin d ₁	22 mm
Ø ext. D	48 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	22
Longueur de col cote A	25 mm
Ø serrage D ₁	22 mm

Support	PSC 50 court
Norme de porte-outils	ISO 26623-1
Arrosage	Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 6 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises

Accessoires

Clé spéciale Pour Ø mandrin 22 mm	309840 22
-----------------------------------	-----------