

Garant**Pince de serrage hydraulique ER avec écrou de serrage ER32, Ød: 20mm****Données de commande**

N° commande	319743 20
GTIN	4062406244064
Classe d'article	31W

Description**Exécution:**

Grande flexibilité, pour utilisation sur des porte-pinces statiques lors du tournage, mais aussi sur des outils entraînés. Excellentes caractéristiques de concentricité.

Pour outils entraînés avec filetage extérieur.

Avantage(s):

- **Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.**
- **Maniement simple et rapide.**
- **Utilisation flexible de pinces intermédiaires.**
- **Centrage parfait.**

Utilisation:

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.

Description technique

Ø d	20 mm
Filetage M	M40×1,5
Ø d ₂	50 mm
Longueur L	58,3 mm

Type de produit

Pince de serrage