

**Garant****Pince de serrage hydraulique ER avec filetage extérieur ER32, Ød: 20mm****Données de commande**

N° commande

319747 20

GTIN

Classe d'article

31W

**Description****Exécution:**

Grande flexibilité, pour utilisation sur des porte-pinces statiques lors du tournage, mais aussi sur des outils entraînés. Excellentes caractéristiques de concentricité.

Pour outils entraînés avec filetage intérieur.

**Avantage(s):**

- **Caractéristiques d'amortissement idéales, pour un état de surface optimal de la pièce et une augmentation de la durée de vie.**
- **Maniement simple et rapide.**
- **Utilisation flexible de pinces intermédiaires.**
- **Centrage parfait.**

**Utilisation:**

Pour le perçage, l'alésage, le lamage et l'utilisation de barres d'alésage.

**Description technique**

Longueur L

58,3 mm

Ø d<sub>2</sub>

50 mm

Ø d

20 mm

Filetage M

M40×1,5

Type de produit

Pince de serrage