

Garant**Fraise à fileter à plaquettes, avec filetage, Ø D: 31 mm****Données de commande**

N° commande	218110 31
GTIN	4062406245252
Classe d'article	21R

Description**Utilisation:**

- Pour grands filetages profonds.
- Pour filetages intérieurs cylindriques; autres plaquettes et porte-outils sur demande.
- Pour taraudages débouchants et borgnes.
- Utilisation universelle pour filetages à gauche et à droite.
- Pression de coupe faible.

Description technique

Longueur de col L ₁	22,8 mm
Longueur totale L _{tot}	28 mm
Nombre de dents Z	4
Taille plaquette	11
Ø effectif D	30,9 mm
Filetage	M12
Vis pour plaquette	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Ø moyeu D ₁	25 mm
L ₂	5,2 mm
Nombre de goujures	4

Utilisation avec le type d'alésage	Trou borgne
Utilisation avec le type d'alésage	Trou débouchant
Sens de la coupe	Gauche et droit
Type de queue	avec filetage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à fileter

Accessoires

Lame 6 mm pour Torx® Profil Torx® TX8	659922 TX8
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 200 cNm	659957 200