

Garant**Porte-lames de tronçonnage eco axial, à droite, PSC 63, pour hauteur de lame H: 32mm****Données de commande**

N° commande	318907 32
GTIN	2050002039544
Classe d'article	36D

Description**Utilisation:**

Pour le montage de lames de rainurage avec apport de lubrifiant de tous les fabricants courants. Les trous de transfert inutilisés peuvent être obturés à l'aide des vis fournies. Avec gicleur à bille. Pour une utilisation sur centres de tournage / fraisage.

Remarque(s):

Tirette PSC disponible sur demande.

Description technique

pour hauteur de lame H	32 mm
Ø ext. D	96 mm
Déport pointes f	32,5 mm
Longueur de col cote A	160 mm
Support	PSC 63
Norme de porte-outils	ISO 26623-2
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-lames de tronçonnage

