

Garant**Mandrins de serrage avec fonction de sécurité, SA 40, Ø D1: 12mm****Données de commande**

N° commande	300765 12
GTIN	4062406245702
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.**
- **Vis de réglage de longueur intégrée.**
- **A trou d'huile (ATD).**

Avantage(s):

Protection aisée et rapide contre l'extraction de la fraise via le méplat HB (Weldon).

Raccordement serré entre la fraise et le porte-outils. Profil compact, optimisé pour les vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat HB. Idéal pour l'usinage difficile (HPC, TPC).

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Remarque(s):

Les rainures dans l'alésage de serrage ne servent pas à l'apport de lubrifiant. Arrosage central uniquement possible directement via l'outil.

Méthode d'usinage: HPC

Longueur de col cote A: 70 mm

Ø ext. pinces de serrage D: 40 mm

Force de serrage jusqu'à: 430 Nm

Clé à ergot adaptée 628400: 40/42

Description technique

Longueur de col cote A	70 mm
Force de serrage jusqu'à	430 Nm
Ø serrage D ₁	12 mm
Ø ext. pinces de serrage D	40 mm
Clé à ergot adaptée 628400	40/42
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Arrosage interne	oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Clé à ergot avec bec Pour Ø ext. écrous 40/42 mm	628400 40/42
--	--------------