



Mandrins porte-fraises Type ADB, SA 40 court, Ø mandrin d1: 27mm



Données de commande

N° commande	301017 27
GTIN	4062406251888
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

- **Queue conique, tenon d'entraînement et surface de contact en bout rectifiée.**
- **Série courte.**
- **Surface de contact agrandie.**
- **Avec RFID / alésage Balluffchip.**

Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820 – 308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Description technique

Clé spéciale adaptée 309840	27
Ø ext. D	50 mm
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861	27
Longueur de col cote A	35 mm
Longueur mandrin de fraisage L ₄	21 mm
Ø mandrin d ₁	27 mm

Ø serrage D ₁	27 mm
Support	SA 40 court
Norme	DIN 6357
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins porte-fraises