



Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 50 court, CM intérieur: 3



Données de commande

N° commande	301185 3
GTIN	4062406252212
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

Toutes les queues avec inition par microbillage.

- **Intérieur et extérieur rectifiés.**
- **Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.**

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Ø ext. D	40 mm
Longueur de col cote A	65 mm
Cône morse intérieur	3
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

