



Douille de réduction pour queue CM avec tenon, type AD, SA 40 court, CM intérieur: 4



Données de commande

N° commande	301165 4
GTIN	4062406252199
Classe d'article	32A

Description

Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip/Rfid-Chip.

Toutes les queues avec finition par microbillage.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Description technique

Cône morse intérieur	4
Longueur de col cote A	95 mm
Ø ext. D	48 mm
Support	SA 40 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 6,3 à 12000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 8 µm
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

