



## Douille de réduction pour queue CM Type ADB, SA 50 court, CM intérieur: 2



### Données de commande

N° commande	301255 2
GTIN	4062406252274
Classe d'article	32A

### Description

#### Exécution:

- Intérieur et extérieur rectifiés.
- Avec alésage Balluffchip.

#### Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Précision de concentricité:  $\leq 8 \mu\text{m}$

Longueur de col cote A: 60 mm

$\varnothing$  ext. D: 32 mm

### Description technique

Longueur de col cote A	60 mm
$\varnothing$ ext. D	32 mm
Cône morse intérieur	2
Support	SA 50 court
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min <sup>-1</sup>
Précision de concentricité	$\leq 8 \mu\text{m}$
Type de produit	Adaptateur pour mandrins

