

Garant GRIDLINE

## Garniture de tiroir avec logements d'outils, 26×20G, Pour queues d'outils: C8



### Données de commande

N° commande	970708 C8
GTIN	4062406252687
Classe d'article	9GK

### Description

#### Exécution:

Supports en tôle d'acier avec logements d'outils en plastique.

#### Utilisation:

A insérer dans les tiroirs.

#### Coloris:

Anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre (pas de teintes spéciales possibles).**

#### Remarque(s):

Les logements VDI20 conviennent également pour les poinçons Trumpf.

Les références catalogue HSK conviennent pour les logements d'outils formes A et C. Autres formes, voir tableau.

Surface utile de tiroir en G: 26×20

Hauteur sans logements d'outils: 60 mm

Nombre de logements d'outils: 23

Entre axe (A): 120 mm

pour largeur utile de tiroir en G: 26

pour profondeur utile de tiroir en G: 20

### Description technique

pour profondeur utile de tiroir en G	20
Entre axe (A)	120 mm
Nombre de logements d'outils	23
Hauteur sans logements d'outils	60 mm

pour largeur utile de tiroir en G	26
Surface utile de tiroir en G	26×20
Attribut des noms de produit	26×20G
Type de produit	Garnitures de tiroir

---

## Accessoires

Insert en plastique Type C8	947390 C8
-----------------------------	-----------