

**Foret à plaquettes HOLEX Pro Drill Queue combinée, 2xD, Ø DC: 22mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 235000 22     |
| GTIN             | 4062406252823 |
| Classe d'article | 22L           |

**Description****Exécution:**

Le foret à plaquettes HOLEX Pro Drill combine rentabilité et performances techniques supérieures.

Peut également être utilisé dans des conditions de perçage exigeantes jusqu'à 4xD.

**Tolérance d'alésage :** -0,1 / +0,25 mm

**Utilisation:**

Avec plaquettes 235030 – 235082.

Des plaquettes SOMT sont nécessaires pour l'assise de plaquettes extérieures et des plaquettes XOMT pour l'assise de plaquette intérieure.

**Livraison:**

Avec vis pour plaquettes (sans plaquettes).

**Description technique**

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Ø queue D <sub>s</sub>     | 25 mm                   |
| Code ISO plaquette         | SOMT070308 / XOMT070305 |
| Ø nom. D                   | 22                      |
| Long. utile L <sub>1</sub> | 47 mm                   |
| Long. queue L <sub>s</sub> | 56 mm                   |
| Nombre de dents Z          | 1                       |
| Jeu de vis pour plaquettes | 232980 3 (TX7;0,8 Nm)   |
| Série                      | HOLEX Pro               |

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Longueur totale L                                     | 122 mm                                |
| Limite de réglage maximum $V_{max}$                   | 0,3 mm                                |
| Longueur de col $L_A$                                 | 66 mm                                 |
| Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à | 2xD                                   |
| Queue   | ISO 9766                              |
| Application de perçage                                | Convexe sous condition                |
| Application de perçage                                | Perçage en paquet sous condition      |
| Application de perçage                                | Sortie en oblique sous condition      |
| Application de perçage                                | Centrage sous condition               |
| Application de perçage                                | Pré-perçage en oblique sous condition |
| Application de perçage                                | Perçage transversal sous condition    |
| Arrosage interne                                      | oui                                   |
| Méthode d'usinage                                     | HPC                                   |
| Type de produit                                       | Forets à plaquettes                   |

## Accessoires

|  |            |
|--|------------|
| Lame 6 mm pour Torx® Profil Torx® TX7  | 659922 TX7 |
| Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames<br>Couple maximal 200 cNm | 659957 200 |