



Pince de serrage ER pour taraud, ER 16, Ø serrage nominal d: 4mm



Données de commande

N° commande	309455 4
GTIN	4062406254025
Classe d'article	32Z

Description

Exécution:

- Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
- Dispositif de changement rapide intégré.
- Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

Avantage(s):

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour Ø nominal. **N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.**

Description technique

Ø serrage nominal d	4 mm
Support	ER 16
Ø ext. D	16 mm
Longueur totale L	32,5 mm
Type de produit	Pince de serrage

