

HOLEX**Pince de serrage ER pour taraud, ER 25, Ø serrage nominal d: 4mm****Données de commande**

N° commande	309457 4
GTIN	4062406254063
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

- Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
- Dispositif de changement rapide intégré.
- Pincés de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

Avantage(s):

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pincés ER standard.

Remarque(s):

Uniquement pour Ø nominal. **N'est pas compatible avec le mandrin à pincés ER de précision CENTRO P.**

Description technique

Ø serrage nominal d	4 mm
Support	ER 25
Ø ext. D	25 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage

