

**HOLEX****Pince de serrage ER pour taraud, ER 25, Ø serrage nominal d: 6mm****Données de commande**

N° commande	309457 6
GTIN	4062406254087
Classe d'article	32Z

**Description****Exécution:**

- Serrage du taraud via un mécanisme de serrage à billes périphérique.
- Dispositif de changement rapide intégré.
- Pinces de serrage pour taraudage similaires à DIN 6499 / ISO 15488.

**Avantage(s):**

Verrouillage et déverrouillage rapides par ressort. Aucun vissage nécessaire au niveau du carré du taraud.

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard.

**Remarque(s):**

Uniquement pour Ø nominal. **N'est pas compatible avec le mandrin à pinces ER de précision CENTRO P.**

**Description technique**

Ø serrage nominal d	6 mm
Support	ER 25
Ø ext. D	25 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage

