



Perceuse pneumatique, Type: D2121Q



Données de commande

N° commande	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Classe d'article	03R

Description

Exécution:

Toutes les données techniques sont basées sur une pression de service de **6,3 bars** et sur le Ø intérieur de tuyau indiqué.

Gamme de perceuses puissantes et très silencieuses de type revolver, présentant une puissance de perçage maximale de 13 mm dans l'acier. L'évacuation d'air par la poignée empêche le tourbillonnement des copeaux. Avec mandrin à serrage rapide.

Livraison:

Avec **mandrin à serrage rapide**. Avec poignée supplémentaire.

Pièce(s) de rechange:

Sélection de kits d'entretien: Les jeux de pièces de rechange pour l'entretien préventif et la réparation sont disponibles sur demande pour la plupart des outils pneumatiques Atlas Copco.

Description technique

Niveau sonore	87 dB(A)
Poids	1,4 kg
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Longueur	248 mm
Puissance de décharge	350 W
Référence fabricant	D2121Q
Quantité maximale d'air absorbé	600 l/min

Vitesse de rotation max.	0 - 750 min ⁻¹
Taille de tuyau recommandée (Ø int.)	10 mm
Vibrations maximales suivant EN	2,5 m/s ²
Raccord pneumatique	1/4 pouce
Raccord fileté	BSP
Type de produit	Perceuse