

HOLEX**Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation de droite à gauche, Longueur totale: 500mm****Données de commande**

N° commande	461815 500
GTIN	4062406255015
Classe d'article	42G

Description**Exécution:**

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Bord supérieur avec graduation ½ mm, bord inférieur avec graduation 1 mm. **Graduation de droite à gauche.**

Description technique

Etalonnage	F8
Section, largeur	18 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Longueur	500 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------