



Réglet en acier souple, étroit, inoxydable dépoli, graduation avec point zéro central, Longueur totale: 500mm



Données de commande

N° commande	461818 500
GTIN	4062406255046
Classe d'article	42G

Description

Exécution:

En acier à ressorts **inoxydable**. Traits de graduation et chiffres noirs, nets, réalisés par électrolyse, avec surface lisse. Bonne lisibilité. Chants arrondis (cassés) pour prévenir les blessures.

Graduation 1 mm sur les deux faces. **Graduation avec point zéro central.**

Description technique

Etalonnage	F8
Longueur	500 mm
Section, largeur	18 mm
Section, épaisseur	0,5 mm
Norme	CE II
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Type de produit	Règles

Services

EtalonnageRéglets Longueur maximale 500 mm	026200 500
--	------------