

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Mandrin à pinces, très étroit, avec arrosage interne, SA 40 A = 120, Plage de serrage: 1-6mm****Données de commande**

N° commande	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Classe d'article	34F

Description**Exécution:**

- Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
- Queues avec finition dure.
- Avec RFID/alésage Balluffchip.
- La pince de serrage se serre par l'arrière au moyen d'une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n'est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.

Capacité étendue et profil optimisé pour des vibrations réduites. Refroidissement par pince de serrage via l'outil ou le long de la queue.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600 – 308806,

Clés de serrage AB 308820– 308835,

Pincés de serrage GARANT 309563,

Pincés de serrage ALBRECHT 309572 – 309573.

Description technique

Ø ext. D	42 mm
----------	-------

Longueur de col cote A	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Plage de serrage	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Longueur utile L _N	20 mm
Support	SA 40 A = 120
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Clés de serrage pour tirettes DIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40	308825 40
Pince de serrage très étroite Arrosage interne Ø serrage nominal d 5 mm	309572 5
Pince de serrage très étroite Arrosage interne Ø serrage nominal d 6 mm	309572 6
Pince de serrage très étroite étanche Ø serrage nominal d 6 mm	309573 6
Pince de serrage très étroite Arrosage interne Ø serrage nominal d 4 mm	309572 4
Pince de serrage très étroite étanche Ø serrage nominal d 4 mm	309573 4
Pince de serrage très étroite étanche Ø serrage nominal d 1 mm	309573 1
	309573 3

Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 3 mm

Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 5 mm

309573 5

Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 1 mm

309572 1

Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 3 mm

309572 3

Clés de serrage pour tirettesDIN ISO 7388-1 (anciennement DIN 69872) pour taille cône SA 40

308820 40

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40

308835 40

Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 2 mm

309573 2

Clés de serrage pour tirettesISO 7388 pour taille cône SA 40

308830 40

Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 2 mm

309572 2