

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter
Mandrin à pinces, très étroit, HSK-E 40 A = 75, Plage de serrage: 1-6mm

Données de commande

N° commande	304981 1-6
GTIN	4250261554170
Classe d'article	34F

Description
Exécution:

- Surfaces fonctionnelles HSK usinées.
- Queues avec finition dure.
- Avec RFID / alésage Balluffchip.
- La pince de serrage se serre par l'arrière au moyen d'une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n'est pas nécessaire !

Avantage(s):

Capacité étendue et profil optimisé pour des vibrations réduites. Refroidissement par pince de serrage via l'outil ou le long de la queue.

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d'accès, p. ex. pour l'usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ALBRECHT 309572 et 309573.

Clé à douilles 309890, **pinces de serrage GARANT 309563.**

Description technique

Ø ext. D	44 mm
Ø D ₁	10,1 mm

Ø D ₂	13,5 mm
Plage de serrage	1 - 6 mm
Longueur de col cote A	75 mm
Longueur utile L _N	35 mm
Support	HSK-E 40 A = 75
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Norme de porte-outils	DIN 69893
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Alésage Balluffchip	oui
Type de produit	Mandrins à pinces

Accessoires

Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 4 mm	309572 4
Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 3 mm	309573 3
Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 5 mm	309572 5
Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 3 mm	309572 3
Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 5 mm	309573 5
Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 2 mm	309572 2
Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 1 mm	309573 1
	309573 4

Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 4 mm

Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 1 mm

309572 1

Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 6 mm

309573 6

Pince de serrage très étroiteétanche Ø serrage nominal d 2 mm

309573 2

Pince de serrage très étroiteArrosage interne Ø serrage nominal d 6 mm

309572 6