

Garant
Porte-outils à bride eco, Gauche, Carré / plaquette: 20/12mm

Données de commande

N° commande	250009 20/12
GTIN	4045197808936
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Avec arrosage des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant uniquement possible en association avec les porte-outils GARANT eco 319001 – 319886 ou pour une longueur de queue < 125 mm supplémentaire 317900.

Arrosage interne: oui

Code ISO porte-outils: DCLNR/L 2020K12

Plaquette adaptée: CN.. 1204..

Largeur fonctionnelle L₄: 26 mm

Longueur de tête L₁: 29 mm

Longueur totale L: 125 mm

Sous-plaquette: 259033 2

Description technique

Code ISO porte-outils	DCLNR/L 2020K12
Longueur de tête L ₁	29 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	26 mm
Plaquette adaptée	CN.. 1204..
Sous-plaquette	259033 2

Taille de queue	20 mm
Longueur totale L	125 mm
Bride, vis, ressort	259036 8
Vis pour sous-plaquette	259027 2
Taille plaquette	12 mm
Série	Eco
Type d'utilisation	Gauche
Norme	DIN ISO 5610
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	95 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

Sous-plaquette Type 2	259033 2
Ensemble bride	259511
Vis pour sous-plaquette	259612
Sous-plaquette	259224
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX10	674248 TX10
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
Bride complète Type 8	259036 8
Vis pour sous-plaquette Type 2	259027 2