

Garant**Plateaux à dépression VAC-MAT, Type: V1****Données de commande**

N° commande	384910 V1
GTIN	4062406256463
Classe d'article	31E

Description**Exécution:**

Aluminium haute résistance, bleu acier anodisé. Avec 2 alésages ZeroClamp 12M10, mesure étalon 200 mm.

Livraison:

Raccord (1×), adaptateur (1×), bouchons (7×), brides de serrage (2×), tuyau (1 m), tapis VAC-MAT orange (10×).

Accessoire(s):

Pompe de vide 385010 – 385025.

Description technique

Longueur	300 mm
Hauteur	30 mm
Largeur	200 mm
Exécution	Systèmes de serrage à point zéro
Type de produit	Plateau de bridage par dépression

Accessoires

Groupe à dépression Type VA4	385020 VA4
Pompe à vide à anneau Type WR1	385025 WR1
Groupe à dépression Type VA1	385020 VA1
Pompes à dépression Type VP2	385010 VP2
Groupe à dépression Type VA2	385020 VA2
Groupe à dépression Type VA3	385020 VA3
Pompe à vide à anneau Type WR3	385025 WR3
Pompes à dépression Type VP3	385010 VP3
Pompes à dépression Type VP1	385010 VP1
Pompe à vide à anneau Type WR2	385025 WR2