



Pinces de serrage mécaniques Serrage extérieur, Ø ext. D: 65mm



Données de commande

N° commande	370126 65
GTIN	4059245292547
Classe d'article	37K

Description

Exécution:

- Pour le serrage de pièces à contours complexes, pour un usinage sur 5 faces.
- Profondeur de serrage minimum de 2 mm.
- Course de serrage 0,3 mm.

Matière(s):

Aluminium haute résistance.

Livraison:

Bague de bridage pour l'usinage.

Description technique

Exécution	Serrage extérieur
Hauteur H	25 mm
Profondeur d'usinage max. T	10 mm
Course de serrage	0,3 mm
Type de produit	Pince de serrage

Accessoires

Support pour pince de serrage mécanique Ø ext. D 65 mm

370125 65