



## Fraise rotative Denture INOX – grossière, Carbure, Type: G0820



### Données de commande

N° commande	547250 G0820
GTIN	4062406255084
Classe d'article	52D

### Description

#### Exécution:

La **géométrie innovante des dents** offre une **très grande capacité de coupe**, de même qu'un **fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité**. Formation des copeaux et états de surface d'excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). Ø tige 6 mm.

#### Utilisation:

Optimisée pour l'usinage d'**aciers austénitiques et inoxydables**, d'alliages de titane doux et de métaux non ferreux.

### Description technique

Ø tête	8 mm
Degré de finesse de la denture	grossier
Longueur totale	64 mm
Abréviation denture	INOX
Ø queue	6 mm
Forme	Ogive bout pointu
Longueur tête	19 mm
Série	Denture INOX
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Fraises rotatives

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu Mg	moyennement adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	moyennement adaptée		
CuZn	moyennement adaptée		