



## Clé mâle coudée 6 pans 90° – 100° longue, avec tête sphérique et tige courte revêtement par poudre, Hexagonal: 4mm



### Données de commande

N° commande	627382 4
GTIN	7610733283088
Classe d'article	63D

### Description

#### Exécution:

Tige extra courte avec angle flexible (90° – 100°), tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°. Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière.

#### Avantage(s):

Angle flexible sur la tige courte (90° – 100°).

**90° pour insérer:** même les zones très difficiles d'accès sont facilement accessibles.

**100° pour travailler:** l'espace laissé libre pour les mains permet de garantir un travail sûr et agréable.

#### Matière(s):

Surface nickelée, chromée et **revêtue par poudre** pour une identification aisée grâce au codage couleur "Rainbow".

### Description technique

Longueur branche	154×13 mm
Hexagonal	4 mm
Surface	revêtement par poudre
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Profil d'entraînement	Clé 6 pans
Tête sphérique sur la branche longue	oui
Angle de 100°	oui
Branche courte	oui

Exécution longue	oui
Type de produit	Tournevis