

Garant**Mandrins de serrage avec fonction de sécurité, HSK-A 100, Ø D1: 16mm****Données de commande**

N° commande	305560 16
GTIN	4062406261252
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

- **Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).**
- **La force de serrage très élevée augmente la durée de vie et améliore la surface.**
- **Serrage d'outil concentrique avec une précision de concentricité optimale.**
- **Vis de réglage de longueur intégrée.**
- **A trou d'huile (ATD).**

Avantage(s):

Protection aisée et rapide contre l'extraction de la fraise via le méplat HB (Weldon).
Raccordement serré entre la fraise et le porte-outils. Profil compact, optimisé pour les vibrations.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique et méplat HB. Idéal pour l'usinage difficile (HPC, TPC).

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Conduit d'arrosage 309880.

Méthode d'usinage: HPC

Longueur de col cote A: 102 mm

Ø ext. pinces de serrage D: 45 mm

Force de serrage jusqu'à: 520 Nm

Clé à ergot adaptée 628400: 45/50

Description technique

Ø ext. pinces de serrage D	45 mm
Longueur de col cote A	102 mm
Ø serrage D ₁	16 mm
Clé à ergot adaptée 628400	45/50
Force de serrage jusqu'à	520 Nm
Support	HSK-A 100
Norme de porte-outils	DIN 69893
Norme de porte-outils	ISO 12164-1
Forme	A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25 000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Mandrins de serrage

Accessoires

Conduits d'arrosage HSK Pour HSK 100	309880 100
--------------------------------------	------------