



## Clé mâle coudée pour Torx®, avec moletage, Profil Torx®: TX20



### Données de commande

N° commande	625037 TX20
GTIN	7610733281893
Classe d'article	63D

### Description

#### Exécution:

Corps coudé, entièrement trempé (tenace). Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire.

#### Avantage(s):

Le moletage suivant ISO 13444 type B permet d'augmenter la maniabilité dans des environnements humides ou huileux, pour une meilleure sécurité.

Longueur branche: 154×25 mm

### Description technique

Profil Torx®	TX20
Longueur branche	154×25 mm
Référence fabricant	Clés mâles coudées Safety
Profil d'entraînement	Tournevis pour vis TORX®
Matériau	Alliage spécial PB Swiss Tools
Type de queue	courbée
Surface	chromée
Pointe	noir
Tête sphérique sur la branche longue	non
Type de produit	Tournevis

