

Garant GRIDLINE

Etabli, 3 tiroirs à gauche, partie centrale ouverte, porte et 1 tiroir à droite, Plan de travail en bambou, 20×20G, Long. plan de travail: 2000mm



Données de commande

N° commande	921141 2000
GTIN	4062406262167
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Etabli en construction d'acier robuste avec longeron en tube carré. Caisson de tiroirs à fermeture centralisée par serrure à cylindre. **Tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Pieds avec patins en plastique ne laissant pas de traces.

Partie centrale avec bâti ouvert en retrait pour une assise ergonomique.

Corps de tiroir toujours gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Couleur des façades des tiroirs variable. Aucune arête gênante sur le pourtour pour un nettoyage optimal et une utilisation maximale de l'espace avec du matériel de compartimentage (boîtes, compartiments en mousse rigide, parois de séparation à fente). Pas de compartimentage de 25 mm.

Système de fermeture avec serrure à cylindre avec 5 goupilles, cylindre modulaire. Adaptabilité.

Placement:

Hauteur frontale des tiroirs (gauche) mm: 125, 150, 250

Hauteur frontale de tiroir (droite) mm: 125

Hauteur de porte (droite) mm: 375

Accessoire(s):

Accessoires supplémentaires (réglage en hauteur manuel, roues, parois latérales, etc.), voir le groupe 92, Eléments individuels GridLine.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs et porte anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Profondeur utile des tiroirs	500 mm
Profondeur bâti	700 mm
Profondeur utile des tiroirs en G	20
Charge admissible établi/table - Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le bois)	800 kg
Profondeur plan de travail	750 mm
Longueur plan de travail	2000 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	525 mm
Poids	166 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Largeur utile des tiroirs	500 mm
Epaisseur plan de travail	50 mm
Largeur bâti	1900 mm
Largeur utile des tiroirs en G	20
Hauteur	850 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Hauteur établi	850 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Epaisseur plan de travail	50 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Angle d'ouverture de porte	180 degré
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20×20G
Type de produit	Etabli

Accessoires

Barillet extractible à 2 clés Numéro de clé Ho (3 chiffres) 003	950050 003
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 250 mm	927800 250
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 125 mm	927800 125
Poignée pour GridLine Type KO12	914226 KO12
Tiroir Hauteur frontale des tiroirs 150 mm	927800 150