



## Rubans adhésifs textiles Jeu de 4 pièces, Vert, Largeur×longueur (mm×m): 38X25



### Données de commande

N° commande	083614 38X25
GTIN	4042448168450
Classe d'article	08M

### Description

#### Exécution:

Le ruban **tesa® 4671** est composé d'un support tissé en cellulose, **n'est pas réfléchissant, est fluorescent** et convient à quasi **tout type d'utilisation**. Il **se déchire facilement à la main**, peut être **retiré sans laisser de résidus**, colle également sur des **surfaces rugueuses** et est **inscriptible**.

Le ruban textile tesa® 4671 aux couleurs néon permet de maîtriser différentes tâches de manière sûre et fiable, notamment lors du marquage de différents éléments ou dans le domaine de l'événementiel!

Le ruban textile tesa® 4671 est disponible en couleurs néon fluorescentes. Il est souvent utilisé par les professionnels pour le marquage visible de différents éléments ou dans le cadre d'événements. Il convient à de nombreuses applications, telles que le marquage, la fixation, la consolidation ou l'assemblage. Le ruban tesa® 4671 se déchire facilement à la main, est aisément inscriptible, non réfléchissant et souple. La combinaison de tissu enduit d'acrylate et d'une colle en caoutchouc naturel assure une résistance à l'abrasion élevée. Le ruban textile peut être retiré sans laisser de résidus et est disponible dans les couleurs suivantes: vert néon, jaune néon, orange néon et rose néon.

#### Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

## Description technique

Référence fabricant	4671
Support présent	non
Masse adhésive	Caoutchouc naturel
Finesse de la toile	120 mesh
Extensibilité	9 %
Matériau support	Tissu
Pouvoir adhésif sur l'acier	0,35 N/mm
Température de stockage	15 - 35 °C
Largeur	38 mm
Couleur	Vert
Humidité de l'air du local de stockage	50 - 70 %
Type de ruban adhésif	une face
Longueur	25 m
Résistance à la traction	7 N/mm
résiste à des températures jusqu'à	140 °C
Epaisseur	0,28 mm
Attribut des noms de produit	Vert
Type de produit	Ruban adhésif