

**Paires de vés magnétiques, Longueur×Largeur: 120X70mm****Données de commande**

N° commande	447125 120X70
GTIN	4062406262242
Classe d'article	42D

Description**Exécution:**

Trois faces de contact magnétiques (petit prisme, grand prisme, faces supérieure et inférieure simultanément activées). Toutes les faces sont trempées. Faces frontale et latérale rectifiées avec précision angulaire par rapport aux prismes. **Tolérance de planéité et de parallélisme 0,01 mm.**

La paire de prismes est rectifiée à même hauteur.

Description technique

Hauteur	95 mm
Largeur	70 mm
Poids par unité	5 kg
Pour Ø arbre	5 - 60 mm
Longueur	120 mm
Tolérance hauteur par paire	0,02 mm
Toutes les pièces	trempe
Emballage	Boîte robuste
Etalonnage	Prix sur demande

Type de produit

Vés