

**Ruban adhésif VHB™, transparent, Largeur×longueur (mm×m): 19X11****Données de commande**

N° commande	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Le ruban adhésif **3M™ 4910** est très transparent et peut ainsi être utilisé pour le montage de panneaux rétroéclairés et perméables à la lumière, pour le verre renforcé de résine synthétique, le métal, le verre et les matériaux à haute énergie de surface (HSE), le matériel de décoration et les lattes, les plaques nominatives et les logos, ainsi que pour le collage de panneaux et la fixation d'éléments de renforcement.

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations.

Remarque(s):

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande. La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 11 m

Largeur: 19 mm

Épaisseur: 1 mm

Description technique

Pouvoir adhésif sur l'acier	4,8 N/mm
Référence fabricant	4910
Masse adhésive	Acrylate

Fiche technique

Longueur	11 m
Largeur	19 mm
Epaisseur	1 mm
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Couleur	transparent
Particularité	souple
Particularité	amortissant
Particularité	résistant à l'humidité
Humidité de l'air du local de stockage	50 %
Utilisation	Etanchéifier
Utilisation	Montage
Utilisation	Fixer
Température de stockage	20 °C
Type de ruban adhésif	deux côtés
Durée de conservation minimum	12 mois
Extensibilité	300 %
Attribut des noms de produit	transparent
Type de produit	Ruban adhésif