

**Ruban adhésif VHB™, blanc, Largeur×longueur (mm×m): 19X33****Données de commande**

N° commande	083781 19X33
GTIN	4054596766419
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Ruban adhésif hautes performances **double face** en colle acrylate pure (VHB) pour des assemblages résistants et durables. Adhérence instantanée élevée; haute résistance à la chaleur, aux intempéries, aux UV et aux solvants. Excellente fonction d'étanchéité, amortit les vibrations. Le ruban adhésif **3M™ LSE-110WF** est spécialement conçu pour les collages exigeants de matériaux composites et de plastiques à faible énergie à l'intérieur et à l'extérieur.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Autres rubans 3M™ VHB™ en différentes épaisseurs et longueurs disponibles sur demande.

Masse adhésive: Acrylate

Longueur: 33 m

Largeur: 19 mm

Épaisseur: 1,1 mm

Description technique

Type de ruban adhésif	deux côtés
-----------------------	------------

Fiche technique

Longueur	33 m
résiste à des températures jusqu'à	90 - 150 °C
Masse adhésive	Acrylate
Durée de conservation minimum	18 mois
Température de stockage	16 - 25 °C
Couleur	blanc
Référence fabricant	LSE-110WF
Largeur	19 mm
Humidité de l'air du local de stockage	40 - 65 %
Matériau recouvrement	Film PE siliconé
Pouvoir adhésif sur l'acier	4,4 N/mm
Epaisseur	1,1 mm
Attribut des noms de produit	blanc
Type de produit	Ruban adhésif