

**Garant****Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, Gauche, Système / type: DM/51****Données de commande**

N° commande	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Classe d'article	29D

**Description****Exécution:**

Pour plaquettes à fileter réf. 16.

**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Arrosage interne: oui

Système: DM

Connexion porte-outils / tourelle: 40 mm

Code ISO Tête de coupe interchangeable: DIL

Plaquette adaptée: 16

Angle d'attaque: 90 degré

Ø pré-perçage min.  $D_{min}$ : 48 mm

Déport  $L_3$ : 25 mm

**Description technique**

Angle d'attaque	90 degré
Série	Master Mute
Système	DM
Vis pour sous-plaquette	269027 3
Code ISO Tête de coupe interchangeable	DIL
Longueur totale L	35 mm
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	48 mm
Bride, vis, joint torique	279835 2
Sous-plaquette	279820 1
Plaquette adaptée	16
Déport $L_3$	25 mm
Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

## Accessoires

Bride complète Type 2	279835 2
Sous-plaquette Type 1	279820 1