

Garant**Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute, à droite, Système / type: DM/49****Données de commande**

N° commande	264838 DM/49
GTIN	
Classe d'article	29D

Description**Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Description technique

Connexion porte-outils / tourelle	40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	STUCR
Vis pour plaquette	269023 3
Système	DM
Déport L ₃	27 mm
Sous-plaquette	259033 4

Série	Master Mute
Angle d'attaque	93 degré
Vis pour sous-plaquette	269015 2
Longueur totale L	32 mm
Ø pré-perçage min. D_{min}	49 mm
Plaquette adaptée	TC.. 16T3..
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Vis de serrage Type 3	269023 3
Tournevis dynamométrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659906 500
PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX15	674248 TX15