

SWISS TOOLS

**Tête de coupe, à droite, Système / type: ST/12****Données de commande**

N° commande	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Classe d'article	29D

**Description****Adapté(s) pour:**

Corps de barres d'alésage 320102, 320104, 320407, 320409 et 320410.

**Pièce(s) de rechange:**

Vis pour plaquettes disponible sur demande.

**Remarque(s):**

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d'alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

**Description technique**

Longueur totale L	35 mm
Connexion porte-outils / tourelle	25 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable	SDUCR
Plaquette adaptée	DC.. 11T3..
Ø pré-perçage min. $D_{min}$	32 mm
Taille plaquette	11 mm

Déport L <sub>3</sub>	17 mm
Affectation des plaquettes	à gauche et neutre
Angle d'attaque	93 degré
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Type de produit	Tête de coupe