

Garant**XOMU094812ZZER, HB4130, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	213030 INOX
GTIN	4062406266585
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Concept de plaquette **innovant** grâce aux plaquettes **double face** à 3 arêtes (2x3 arêtes).
Nuances de coupe **performantes** pour une **rentabilité** particulièrement élevée.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$

Description technique

Rayon d'angle	1,2 mm
Type	INOX
Avance f_z par dent	1,1 mm
Code ISO plaquette	XDMT090416ZDSR
Nuance	HB4130
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe recommandée $a_{p\max}$	0,8 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	1,5 mm

Rayon de programmation pour $a_{p,max}$	2 mm
Nombre de changements/dents	6
Revêtement	AlTiCrN
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	170 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	Adapté		
Air	Adapté		