

Kroepelin
Längenmesstechnik

Palpeur rapide d'intérieur numérique, Plage de mesure: 2,5-12,5mm



Données de commande

| | |
|------------------|-----------------|
| N° commande | 438965 2,5-12,5 |
| GTIN | 2050002040939 |
| Classe d'article | 46Q |

Description

Exécution:

1 bras de palpation fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. **Affichage LCD de la valeur absolue.**

Les écarts par rapport à une valeur donnée peuvent être déterminés à partir de **presets** préalablement saisis.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, mode d'emploi.

Accessoire(s):

Adaptateur pour câble de données 498954 réf. A2; câble de données 497440; adaptateur radio 498954 réf. A5.

Description technique

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Répétabilité | 0,005 mm |
| Nombre de piles incluses | 2 |
| Largeur de rainure minimale | 0,4 mm |
| Force de mesure | 0,8 - 1,2 N |
| Plage de mesure | 2,5 - 12,5 mm |

| | |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| Erreur admissible | 0,015 mm |
| Rayon de coupe | 0,1 mm |
| Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) | 12 mm |
| Profondeur de rainure maximale | 0,7 mm |
| Code art. piles/batteries incluses | 081561 LR3 |
| Indice de protection IP | IP 67 |
| Alimentation électrique | Fonctionnement sur piles |
| Incrément numérique convertible | 0,002 mm |
| Incrément numérique convertible | 0,001 mm |
| Incrément numérique convertible | 0,005 mm |
| Incrément numérique convertible | 0,05 mm |
| Incrément numérique convertible | 0,02 mm |
| Incrément numérique convertible | 0,01 mm |
| Norme | Norme usine |
| Lecture commutable | mm / pouce |
| Interface | Interface Bluetooth |
| Interface | Port USB |
| Interface | Port USB |
| Sauvegarde des valeurs mesurées | Réglage unique du point zéro |
| Métrologie | numérique |
| Étalonnage | C7 |
| Type de produit | Palpeur rapide d'intérieur |

Services

| | |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ÉtalonnagePalpeurs rapides d'intérieur et d'extérieur Type S | 023450 S |
| Étalonnage DAkkSPalpeur rapide d'intérieur / d'extérieur Type S | 023460 S |

Accessoires

| | |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| Câble de connexion Type D2 | 497440 D2 |
| Multi-récepteur / interface clavier USB Type | 498975 |
| Adaptateur d'interface Type A2 | 498954 A2 |
| Câble de connexion Type USB2 | 497440 USB2 |
| Câble de connexion Type D1 | 497440 D1 |
| Piles alcalines au manganèse Format international LR3 | 081561 LR3 |
| Récepteur / interface clavier USB Type | 498965 |