

**Ruban isolant électrique, Largeur×longueur (mm×m): 19X6****Données de commande**

N° commande	083656 19X6
GTIN	50054007061309
Classe d'article	08M

Description**Exécution:**

Les rubans adhésifs de haute qualité **3M Scotch® Super 88** et **Scotch® Super 33+** sont particulièrement élastiques et résistants aux UV et présentent d'excellentes propriétés électriques et une bonne résistance à l'humidité, aux alcalins, ainsi qu'à de nombreux acides et solvants.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits 3M™ est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.

Epaisseur: 0,18 mm

Description technique

Epaisseur	0,18 mm
Largeur	19 mm
Matériau support	Film PVC
Humidité de l'air du local de stockage	75 %
Référence fabricant	Scotch® Super 33+

Fiche technique

Température de stockage	10 - 27 °C
résiste à des températures jusqu'à	-18 - 90 °C
Durée de conservation minimum	60 mois
Particularité	Résistant aux UV
Particularité	résistant à l'humidité
Type de ruban adhésif	une face
Longueur	6 m
Support présent	non
Couleur	noir
Type de produit	Ruban adhésif