

**Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce Revêtement TiN, Hexagonal: 14mm****Données de commande**

N° commande	643233 14
GTIN	4000896046898
Classe d'article	630

**Description****Exécution:**

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l'énergie d'entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion très élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

**Utilisation:**

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

**Norme:**

**DIN 7422**

**Matière(s):**

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillage. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

**Description technique**

Longueur	60 mm
Hexagonal	14 mm
Ø côté entraînement	24,6 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 7422
Profil d'entraînement	Clé 6 pans

Exécution	Revêtement TiN
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	chromé
Avec tête sphérique	non
Avec bague de maintien	non
Type de produit	Douille