

**Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 10mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 643333 10 |
| GTIN | 4000896232321 |
| Classe d'article | 630 |

Description**Exécution:**

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l'énergie d'entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillement. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Description technique

| | |
|-----------------------|------------|
| Hexagonal | 10 mm |
| Longueur | 140 mm |
| Ø côté entraînement | 23 mm |
| Carré d'entraînement | 1/2 pouce |
| Norme | DIN 7422 |
| Profil d'entraînement | Clé 6 pans |

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Exécution | Revêtement TiN |
| Matériau | Acier au chrome-vanadium |
| Surface | TiN |
| Type de produit | Douille |