



Douille tournevis 6 pans, 1/2 pouce, longue Revêtement TiN, Hexagonal: 8mm



Données de commande

N° commande	643333 8
GTIN	4000896232345
Classe d'article	630

Description

Exécution:

Fabrication de qualité en deux parties. Corps trempé de façon à transmettre et à recevoir efficacement l'énergie d'entraînement. Carré femelle à tolérances étroites pour une prise sûre et ferme sur le manche universel. Carré femelle suivant **DIN 3120**.

Lames avec revêtement TiN pour une adhérence et une résistance à l'abrasion élevées. Avec protection anti-corrosion optimisée.

Utilisation:

Idéal pour les sollicitations permanentes, p. ex. lors de vissages en série.

Norme:

DIN 7422

Matière(s):

Manchon en acier au chrome-vanadium, chromé pour résistance à l'écaillage. Lame en acier spécial avec revêtement TiN.

Description technique

Hexagonal	8 mm
Ø côté entraînement	23 mm
Longueur	140 mm
Carré d'entraînement	1/2 pouce
Norme	DIN 7422
Profil d'entraînement	Clé 6 pans

Exécution	Revêtement TiN
Matériau	Acier au chrome-vanadium
Surface	TiN
Type de produit	Douille