

Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 20×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 685/0**Données de commande**

N° commande	930517 685/0
GTIN	4062406352493
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 20×20G.

Armoire roulante en 24×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 930534 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

Ø roue	125 mm
Nombre de portes	0

Nombre de tiroirs	0
Hauteur utile caisson de tiroirs	400 mm
ComfortClose	non
Hauteur caisson de tiroirs	500 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible max.	600 kg
Largeur	600 mm
Hauteur	685 mm
Poids	44 kg
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Profondeur	600 mm
Avec rebord	oui
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Hauteur utile	400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	400 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Poignées Type 1	958490 1
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 24X24	951972 24X24