

Garant GRIDLINE

**Armoire roulante pour tiroirs, 26×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/0****Données de commande**

N° commande	930617 885/0
GTIN	4062406352530
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 26×20G.

Armoire roulante en 30×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

**Coloris:**

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Remarque(s):**

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 930634 ou 930636 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

**Description technique**

Hauteur	885 mm
Charge admissible max.	600 kg

Largeur	750 mm
Nombre de portes	0
Bandage ne laissant pas de traces	oui
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm
ComfortClose	non
Nombre de tiroirs	0
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Profondeur	600 mm
Poids	56 kg
Avec rebord	oui
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Hauteur utile	600 mm
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Nombre de plateaux coulissants	0
Caisson supérieur ouvert	non
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	26×20G
Type de produit	Armoires roulantes

## Accessoires

Tiroir avec déverrouillage individuel d'une seule main 75 kg Hauteur frontale des tiroirs 75 mm	930634 75
Cache-serrure pour GridLine Type HU21	914227 HU21
Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension en G 30X24	951972 30X24