

Garant GRIDLINE

Armoire roulante pour tiroirs, 36×20G, Hauteur mm / nombre de tiroirs: 885/0**Données de commande**

N° commande	930727 885/0
GTIN	4062406352554
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Pour équipement avec des tiroirs 36×20G.

Armoire roulante en 40×24G avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, roues directrices avec blocage. Avec rebord surélevé sur 4 côtés, tapis en caoutchouc strié et poignées bimatière en Haptoprene®. Une sécurité individuelle empêche l'ouverture simultanée de plusieurs tiroirs. Caisson à fermeture centralisée par serrure à cylindre.

Coloris:

Corps et corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Remarque(s):

Équipement des tiroirs uniquement autorisé avec 930744 ou 930746 (avec déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main).

Description technique

Bandage ne laissant pas de traces	oui
Hauteur utile	600 mm
Hauteur utile caisson de tiroirs	600 mm

Poids	65 kg
Hauteur caisson de tiroirs	700 mm
Charge admissible max.	600 kg
Hauteur	885 mm
ComfortClose	non
Profondeur	600 mm
Avec rebord	oui
Ø roue	125 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Nombre de portes	0
Largeur	1000 mm
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de tiroirs	0
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Hauteur utile pour tiroirs	600 mm
Nombre de plateaux coulissants	0
Caisson supérieur ouvert	non
Épaisseur du matériau	1,2 mm
Extraction tiroir	Sécurité antibasculement
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	36×20G
Type de produit	Armoires roulantes

Accessoires

Cache-serrure pour GridLine Type HU21

914227 HU21

Plaque en tôle d'acier avec rebord sur 4 côtés Dimension
en G 40X24

951972 40X24