



Scie à ruban sans fil compacte, Type: M18FBS85



Données de commande

N° commande	078205 M18FBS85
GTIN	4058546293963
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Scie à ruban sans fil FUEL™ compacte et puissante avec moteur POWERSTATE™ sans charbons pour un sciage mobile et une meilleure maniabilité.

- Changement de ruban aisé et sans outil.
- Vitesse du ruban réglable progressivement à l'aide d'un interrupteur.
- Construction métallique robuste, crochet en métal.
- Eclairage à LED de la zone de coupe.

Livraison:

Avec chargeur, 2x batteries M18 B2, lame de scie ruban bimétal 14 TPI, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir codes art. 073816 et 073809. Lames de scie ruban adaptées disponibles sur demande.

Description technique

Largeur lame de scie ruban	13 mm
Longueur lame de scie ruban	898 mm
Référence fabricant	M18FBS85-202C
Poids	6 kg
Type de batterie	Lithium-ion

Vibrations maximales suivant EN	< 2,5 m/s ²
Profondeur de coupe max. 90°	85 mm
Vitesse de la bande	0 - 165 m/min
Nombre de batteries incluses	2
Capacité de la batterie	2 Ah
Tension de la batterie	18 V
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Valise
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Type de produit	Scies

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C