



Perceuse-visseuse à percussion sans fil ProCORE, Type: GSB18110C



Données de commande

N° commande	070106 GSB18110C
GTIN	4059952525464
Classe d'article	03B

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.

- **Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.**
- **Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.**
- **Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.**
- **Clip ceinture pratique (sauf 070104).**
- **Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.**
- **Mandrin à serrage rapide.**

Avec **moteur EC sans balais**.

Fonction **KickBack-Control** avec arrêt automatique en cas de blocage, embrayage de précision exclusif. Modèle compact, longueur de tête très courte (seulement 184 mm) pour un maniement parfait (réf. GSB1890C), idéal pour les travaux dans des endroits confinés. Post-équipement avec module Connectivity possible. Avec frein moteur.

Avantage(s):

Longueur de tête très courte de seulement 184 mm.

Livraison:

Avec 2x batteries Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, chargeur et L-BOXX.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073851 et 073866.

Description technique

Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	82 mm
Référence fabricant	GSB 18V-110C
Couple max. dur	85 Nm
Poids	2,1 kg
Vitesse de rotation max. 1 ^{ère} vitesse	0 - 480 min ⁻¹
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	16 mm
Nombre de batteries incluses	2
Tension de la batterie	18 V
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion	12,5 m/s ²
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion	2,5 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Capacité de la batterie	4 Ah
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Type de moteur	Moteur sans balais
Utilisation type	Heavy Duty
Vitesse de rotation max. 2 ^{ème} vitesse	2100 min ⁻¹
Couple max. doux	47 Nm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
pour matériau	Béton
pour matériau	Pierre
pour matériau	Maçonnerie
Type de produit	Perceuses-visseuses à percussion

Accessoires

Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073856 C18