



## Scie oscillante et à onglet BITURBO Batterie, Type: GCM18216



### Données de commande

N° commande	078232 GCM18216
GTIN	3165140980753
Classe d'article	03B

### Description

#### Exécution:

Scie oscillante et à onglet sans fil.

- **Excellente capacité de coupe avec une grande profondeur de coupe de 70 mm.**
- **Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l'excellente ergonomie.**
- **Interface utilisateur pour la présélection de la vitesse.**
- **Changement de lame de scie sans outil.**

Scie oscillante et à onglet sans fil.

- **Performances de coupe maximales grâce à la nouvelle technologie BITURBO.**
- **Excellente capacité de coupe grâce à la plus grande profondeur de coupe de sa catégorie (70 mm).**
- **Mobilité optimale grâce au poids réduit et à l'excellente ergonomie.**

#### Livraison:

Lame de scie Ø 216 mm, serre-flan, écrou SDS, module Bluetooth GCY 42. Avec kit de base ProCORE 18 V 8,0 Ah S2, lame de scie Ø 216 mm, sac à poussières, système de verrouillage de lame SDS, pare-éclats, carton.

### Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Vitesse de rotation max.	4600 min <sup>-1</sup>
Angle d'inclinaison max. gauche	45 degré
Angle d'onglet max. droite	47 degré

Tension de la batterie	18 V
Poids	14,7 kg
Angle d'inclinaison max. droite	0 degré
Nombre de batteries incluses	2
Référence fabricant	GCM 18V-216
Ø lame de scie	216 mm
Angle d'onglet max. gauche	47 degré
Profondeur de coupe max. 90°	70 mm
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Bosch 18 V
Capacité de la batterie	8 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Emballage	Carton
Type de produit	Scies

## Accessoires

Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073854 B18
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073853 B18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073858 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073856 C18
Chargeur de batterie Type 1880CV	073866 1880CV
Batterie Li-Ion Type de batterie, tension de la batterie B18 V	073851 B18
Chargeur de batterie Type GAL18160C	073866 GAL18160C
Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073863 C18
Batterie Li-ionProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V	073857 C18
	073865 C18

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

Table de transport et de travailGTA 2600 Type GTA2600

078241 GTA2600

Kit de base batterieProCore Type de batterie, tension de la batterie C18 V

073867 C18