

Garant**Paire de gants MASTER CUT C, Taille des gants: 10****Données de commande**

N° commande	094445 10
GTIN	4062406273378
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité.

GARANT MASTER CUT C. Niveau de protection anti-coupures C, **entièrement sans fibres de verre ou d'acier.** Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

Les gants peuvent être lavés jusqu'à 4 fois entre 40 et 60 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Série	MASTER CUT
Taille des gants	10
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index

Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4331C
Matériau support	Fil spécial
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	gris / noir
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	C
Type de produit	Gants anti-coupures