

Garant**Paire de gants MASTER CUT D, Taille des gants: 7****Données de commande**

N° commande	094446 7
GTIN	4062406273408
Classe d'article	01H

Description**Exécution:**

Ajustés et extrêmement confortables grâce à la technologie de tricot à jauge 18. Revêtement agréable en micromousse nitrile pour une excellente sensibilité et une grande dextérité. Idéals pour une manipulation précise de petites pièces coupantes. Idéals également pour les environnements légèrement huileux.

GARANT MASTER CUT D. Niveau de protection anti-coupures D, **entièrement sans fibres de verre ou d'acier.** Avec renfort entre le pouce et l'index pour une longévité accrue.

Les gants peuvent être lavés jusqu'à 4 fois entre 40 et 60 °C.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d'emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Description technique

Série	MASTER CUT
Propriété des gants	Renfort entre le pouce et l'index

Tricot technologique	18G
Norme pour les vêtements	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4442D
Matériau support	Fil spécial
Revêtement	Mousse nitrile
Variante de revêtement	Paume
Applications	Polyvalents
Applications	Précision
Couleur	gris / noir
Utilisation	réutilisable
Classe de protection anti-coupure	D
Type de produit	Gants anti-coupures